



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DO T M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2452
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i	[mA]	50
Макс. токово натоварване общо	[A]	2
Интегриран следящ сензор		да
Входи / изходи		
Брой входи и изходи		Брой цифрови изходи: 4
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към PELV; чрез плосък кабел; за cULus напрежението трябва да съответства на стойности, посочени в "Ограничено напрежение/ток")
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1); съгласно cULus: 700 mA)
Устойчив на късо съединение		да



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DO T M12

Електрически разделени		да				
Условия на работа						
Околна температура		[°C]	-25...70			
Защита			IP 67			
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
AS-i версия		2.1				
AS-i адресиране		Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране		не				
AS-i профил		S-8.0.E				
I/O AS-i конфигурация		[hex]	8			
AS-i ID код		[hex]	0.E			
AS-i сертификат		39201				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Изход	1	2	3	4
		Конектор	O-1	O-2	O-3	O-4
		Пин	4	4	4	4
Механични данни						
Тегло		[g]	112,2			
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части				
Материал		PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей		Работа		Светодиод, зелен		
		Грешка		Светодиод, червен		
		функция		Светодиод, жълт		
Акcesoари						
Акcesoари (като опция)		Модул долна част				
Забележки						
Единица на опаковката		1 брой				




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DO T M12

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E:

Конектор: M12; кодиране: A



	Изходи
1	не се използва
2	не се използва
3	Външно напрежение AUX -
4	Превключващ изход +
5	не се използва