


Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 180

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Диапазон на напрежение DC	24
Макс. работен ток за изход	[mA] 10
Резолуция на аналоговия изход	6, 9, 12, 15

Условия на работа

Околна температура	[°C] 0...70
Защита	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i класификация

AS-i профил	S-7.1
I/O AS-i конфигурация	[hex] 7
AS-i ID код	[hex] 1



AS-интерфейс контролен модул

AnalogModule 1A0 ST

Битове за параметри

Бит за параметри	функция					
P0	Принцип на измерване	:	Напрежение	0...10 V* /	Ток	0/4...20 mA
P1	Обхват на измерване	: 0...20 mA* (0...7FFF Hex)	или	0...10 V (0...7FFF Hex) / 4...20 mA (0...7FFF Hex)	или	0...10 V (0...2710 Hex)
P2	функция на рампата	:	деактивира	* /	активиран	
P3	Пренос на данни	:	единичен	* /	двойно	

Механични данни

Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж
Материал	PA; PVC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	2 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, червен

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	LCD дисплей:, E70206
------------------------	----------------------


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка



A+	AS-i +
A-	AS-i -
G	Заземяване Ground
O+	Захранване на актуатора +24V
O-	Захранване на актуатора 0V
V	аналогов изход Напрежение
C	аналогов изход Ток
COM	аналогов изход 0V