
AC2739

AS-Interface PCB модул

PCB 4DI 3DO T W

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2751
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Приложение		Корпус за панелен монтаж
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 170
Макс. токово натоварване общо	[A]	0,12
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 3
Входове		
Брой цифрови входове		4
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	15...29; (DC)
Входящ ток Висок	[mA]	> 3
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		3
Окръжност		PNP
Макс. работен ток за изход	[mA]	40

AC2739

AS-Interface PCB модул

PCB 4DI 3DO T W

Устойчив на късо съединение		да	
Електрически разделени		да	
Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AS-i	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Защита		IP 20	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 50295	
AS-i класификация			
AS-i версия		3.0	
Режим на разширено адресиране		да	
AS-i master profile		M2; M3; M4	
AS-i профил		S-7.A.E	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7	
AS-i ID код	[hex]	A.E	
Механични данни			
Тегло	[g]	115,5	
Тип на монтажа		за модул Moeller RMQ-Titan: I3M, I4M, I6M	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Работа	Светодиод, зелен
Забележки			
Забележки		PCB може да се интегрира и в модул RMQ22.	
		Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
		O-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
		Инсталирайте модула така, че изложените части да не могат да бъдат докосвани.	
Единица на опаковката		1 брой	


AC2739

AS-Interface PCB модул

PCB 4DI 3DO T W

Електрическо свързване

Връзка



Цветове на проводниците :

BN = кафяв
BU = син
BK = черен
RD = червен