




Приложение

Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
------------	--

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4; (AS-i: 4 A; AUX: 4 A)
Допълнително захранване [V]	20...30 DC; (AUX)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-5...70
Температура на съхранение [°C]	-5...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)
Макс. височина над морското равнище [m]	2000
Защита	IP 68; IP 69K
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 62026-2
	EN 61000-6-2

Механични данни

Тегло [g]	613,5
Размери [mm]	Ø 137,3 / L = 80
Материал	корпус: неръждаема стомана; О-пръстен: EPDM; Предпазни капачки: PP
Уплътнителен материал	EPDM

Електрическо свързване

Модулна връзка	M12
----------------	-----

Акcesoари

Доставени артикули	Предпазна капачка: 8 x M12, E70297
Акcesoари (като опция)	динамометричен ключ:, E70390



AS-Interface ProcessLine модул

ProcessLine 8 SB IP69K


Забележки

Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Конектор


Конектор: 8 x M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm; Максимална дължина на кабела: 20 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; уплътнение: EPDM; Усилие на затягане: 1,2...1,4 Nm; Максимална дължина на кабела: 2 m



1	AS-i+
2	0 V
3	AS-i -
4	+24 V
5	FE