




Ethernet camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/E3/GM/180



Producteigenschappen		
Openingshoek	[°]	180 x 130
Elektrische eigenschappen		
Voedingsspanning	[V]	9...30 DC
Opgenomen vermogen	[W]	2
Overspanningsbeveiliging		ja; (tot 80 VDC)
Beeldsensor		hoge resolutie 1/3" CMOS rolling shutter, 1280H x 960V
Uitgangen		
Video-uitgang		PAL: 720p SDR: 60 fps, 960p SDR: 45 fps, 720p HDR: 56 fps, 960p HDR: 43 fps
Bereik		
Openingshoek	[°]	180 x 130
Interfaces		
Aantal Ethernet-interfaces		1
Protocol		DHCPv4; static IPv4
Opmerking over het protocol		RTP (MJPEG RFC2435 and h.264 RFC6184) over UDP
		ISO17215-2014
		IEEE1722 (AVB)
		ARP



Ethernet camera voor mobiele machines

O2MXOOKG/E3/GM/180

Omgevingsvariabelen		
Omgevingstemperatuur	[°C]	-40...85
Opslagtemperatuur	[°C]	40...125
Beschermklasse		IP 67; IP 69K
Chemische media	DIN12116	zuurbestendigheid klasse 2-3
Toelatingen / testen		
EMC	DIN EN 61000-6-4	industriële omgeving
	DIN EN 61000-6-2	industriële omgeving
Zoutsproeitest	IEC 60068-2-52	
Mechanische eigenschappen		
Gewicht	[g]	328,65
Minimale buigradius	[mm]	50; (Kabel)
Materialen	behuizing: aluminium zwart geanodiseerd; Lens: glas chemisch versterkt	
Opmerkingen		
Verpakkingseenheid	1 stuk	
Elektrische aansluiting - Ethernet		
Connector: 1 x M12; codering: D		
		
1 TD + 2 RD + 3 TD - 4 RD -		
Elektrische aansluiting - industriële voedingen		
Connector: 1 x M12; codering: A		
		
1 Power 2 NC 3 0 V 4 NC		