


IO-Link Sensor Starterkit - Cube OGH580 - optische tastersensor

OGH STARTER KIT IO-LINK

Niet meer leverbaar artikel – naar het archief



Mechanische eigenschappen

Gewicht	[g]	911
---------	-----	-----

Toebehoren

Leveringsomvang	IO-Link-master StandardLine, PROFINET, AL1100
	Netvoeding, 230 V / 24 V (M12)
	Ethernetkabel M12 - RJ45; 0,5 m, EVF549
	Verbindingskabel M12 - M12; 0,6 m, EVC041
	Taster fotocel, OGH580

Opmerkingen

Opmerkingen	Voor verdere informatie, zie het datablad en de handleiding van de gebruikte componenten.
Verpakkingseenheid	1 stuk