




Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2SI 1DO M12

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC505S

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	60
Клас на защита		III
Интегриран следящ сензор		да
Входове		
Входна верига на цифрови входове		PNP/NPN
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...65
Защита		IP 65; (във връзка с плосък кабел долна част и AS-и плосък кабел)
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-3	
	EN 62061	приложение E



Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 2SI 1DO M12

Класификация за безопасност		
Съответства на изискванията	ISO 13849-1: 2015 категория 3 / 4 *), PL d / e *)	
Време за употреба ТМ	[h]	175200
AS-i класификация		
AS-i версия	2.11; 2.1	
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране	
Режим на разширено адресиране	не	
Профил на AS-i master	M3; M4	
AS-i профил	S-7.B.0	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	B.0
AS-i сертификат	61901	
Механични данни		
Тегло	[g]	285
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към FC долни части	
Материал	PBT	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Модул долна част, AC5000	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
контактни крачета към долната част на модула, FK / PG:		
Връзка		
Конектор: M12		
1	Конектор I-1/2	
2	захранване I+	
3	Вход I-1 (p)	
4	захранване I-	
5	Вход I-2 (n)	
	не се използва	
1	Конектор I-2	
2	Вход I-2 (n)	
3	захранване I-	
4	не се използва	
5	не се използва	
	не се използва	