


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC508A + E7000A

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	50
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Интегриран следящ сензор	да

Входи / изходи

Брой входи и изходи	Брой цифрови изходи: 4
---------------------	------------------------

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой цифрови изходи	4
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	15...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1))
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Условия на работа					
Околна температура	[°C]	0...40			
Защита		IP 67			
Тестове / одобрения					
ATEX маркировка		 II 3G EEx nA II T6 X			
		 II 3D T60 °C IP 67 X			
EMC		EN 50295			
AS-i класификация					
AS-i версия		2.1			
AS-i адресиране		Възможност за ИЧ адресиране			
Режим на разширено адресиране		не			
AS-i профил		S-8.0.E			
I/O AS-i конфигурация	[hex]	8			
AS-i ID код	[hex]	0.E			
Изчаква се сертификат AS-i		да			
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2
		Конектор	O-1	O-2	O-3
		Пин	4	4	4
				D3	D3
				O-4	O-4
				4	4
Механични данни					
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части			
Материал		PBT			
Дисплей / работни елементи					
Дисплей		Работа	Светодиод, зелен		
		Грешка	Светодиод, червен		
		функция	Светодиод, жълт		
Акcesoари					
Доставени артикули		AC5003			
Забележки					
Забележки		Използвайте конектори M12 с шестостенни гайки, усилие на затягане 0.8 Nm.			
Единица на опаковката		1 брой			
Електрическо свързване					
контактни крачета към долната част на модула, FK-E:					
Конектор: M12; кодиране: A					
