


AC010S



Осветен E-STOP с интегрирана AS-i връзка

E-stop illuminated IP67



Приложение

Приложение

надежден E-STOP съгласно EN ISO 13850

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	50
Интегриран следящ сензор	да

Входове

Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20



Осветен E-STOP с интегрирана AS-i връзка

E-stop illuminated IP67

Входният ток Нисък	[mA]	< 4
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Макс. работен ток за изход	[mA]	10
Устойчив на късо съединение		не
Изходи за захранване на задвижващия механизъм		AS-i
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Защита		IP 67
Класификация за безопасност		
Съответства на изискванията		ISO 13849-1: 2015 категория 4, PL e IEC 61508 SIL 3
Време за употреба T _M	[h]	87600
AS-i класификация		
AS-i версия		2.1
Режим на разширено адресиране		не
Профил на AS-i master		M3; M4
AS-i профил		S-7.B.E
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	B.E
AS-i сертификат		74601
Механични данни		
Тегло	[g]	330,6
Размери	[mm]	105 x 72 x 80
Материал		PC-GF20
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	Светодиод, червен
Електрическо свързване		
Модулна връзка		M12
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

AC010S




Осветен E-STOP с интегрирана AS-i връзка

E-stop illuminated IP67

Електрическо свързване

технология за бързо монтиране за плосък кабел AS-i, IP 67:

Конектор: M12; кодиране: A



1	AS-i +
2	не се използва
3	AS-i -
4	не се използва
5	не се използва