




AS-Interface захранване

AS-i Ltd.Power Source Class2

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC1256

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля  
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



| Електрически показатели                        |       |                       |
|------------------------------------------------|-------|-----------------------|
| Номинално напрежение AC                        | [V]   | 110 / 230; (по избор) |
| Номинална честота AC                           | [Hz]  | 47...63               |
| Обхват на входното напрежение                  | [V]   | 85...132 / 184...264  |
| Изходно напрежение DC                          | [V]   | 29,5...31,6           |
| Клас на защита                                 |       | I                     |
| Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение | [A]   | 3,2                   |
| Брой изходни вериги                            |       | 1                     |
| Макс.остатъчна пулсация                        | [%]   | 0,1                   |
| Понижаване на номиналните стойности            | [W/K] | 2 (> 60 °C)           |
| Интегрирано отделяне на данни                  |       | да                    |



## AS-Interface захранване

AS-i Ltd. Power Source Class2

| Изходи                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Защита срещу късо съединение                                                                                                                                                                                                                          |                  | да               |
| Защита от претоварване                                                                                                                                                                                                                                |                  | да               |
| Възможно е паралелно свързване на изходите                                                                                                                                                                                                            |                  | не               |
| Възможно е серийно свързване на изходи                                                                                                                                                                                                                |                  | не               |
| Условия на работа                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                  |
| Околна температура                                                                                                                                                                                                                                    | [°C]             | 0...70           |
| Защита                                                                                                                                                                                                                                                |                  | IP 20            |
| Тестове / одобрения                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |
| EMC                                                                                                                                                                                                                                                   | EN 60950/A2 1993 |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 50081-1       |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                       | EN 61000-6-2     |                  |
| Механични данни                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                  |
| Материал                                                                                                                                                                                                                                              |                  | алуминий         |
| Дисплей / работни елементи                                                                                                                                                                                                                            |                  |                  |
| Дисплей                                                                                                                                                                                                                                               | функция          | Светодиод, зелен |
| Забележки                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                  |
| Единица на опаковката                                                                                                                                                                                                                                 |                  | 1 брой           |
| Електрическо свързване                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| терминали: 1.5...6 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                    |                  |                  |
| Връзка                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                  |
| <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>①</p> <p>AS-i +    AS-i -    shield</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>②</p> <p>N    L    ⚡</p> </div> </div> |                  |                  |