




IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20



Приложение		
Приложение		I / O модули за използване в контролния шкаф
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	20...30 DC; (US ; съгл. SELV/PELV)
Консумация на ток	[mA]	300...3900; (US)
Клас на защита		III
Сензор доставка САЩ		
Макс. токово натоварване общо	[A]	3,6
Входове / изходи		
Общ брой входове и изходи		16; (конфигурируеми)
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 8; Брой цифрови изходи: 8
Входове		
Брой цифрови входове		8; (IO-Link Port Class A)
Нивото на превключване е високо	[V]	11...30
Нивото на превключване е ниско	[V]	0...5
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP


IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Изходи		
Брой цифрови изходи	8; (IO-Link Port Class A)	
Макс. работен ток за изход [mA]	300	
Устойчив на късо съединение	да	
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	Ethernet; IO-Link	
Ethernet - EtherNet/IP		
Стандарт за предаване	10Base-T; 100Base-TX	
Скорост на предаване	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Протокол	EtherNet/IP	
Фабричните настройки	IP адрес: 192.168.1.250	
	маска на подмрежата: 255.255.255.255	
	gateway IP address: 0.0.0.0	
	MAC адрес: вижте табелката за типа	
	DHCP, BOOTP, static	
Забележка за интерфейсите	DLR (Device Level Ring)	
	Потдържа топологията на мрежата: линия	
	пръстен	
Ethernet - Internet of Things		
Стандарт за предаване	10Base-T; 100Base-TX	
Скорост на предаване	10 MBit/s; 100 MBit/s	
Протокол	MQTT JSON	
Фабричните настройки	IP адрес: 169.254.x.x	
	маска на подмрежата: 255.255.0.0	
	gateway IP address: 0.0.0.0	
	MAC адрес: вижте табелката за типа	
	Протокол за безопасност: HTTPS	
Забележка за интерфейсите		
IO-Link Master		
Тип трансфер	COM1 (4,8 kBaud); COM2 (38,4 kBaud); COM3 (230,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
Брой портове клас А	8	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...65	
Температура на съхранение [°C]	-25...85	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90	
Защита	IP 20	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-4	
Механични данни		
Тегло [g]	318	
Материал	корпус: РА оранжев	



IO-Link мастер с интерфейс EtherNet / IP

IO-Link Master CL EIP 8P IP20

Акcesoари	
Доставени артикули	пружинни клеми: 9
Забележки	
Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой
Електрическо свързване	
Захранване X31	
1	GND (US)
2	GND (US)
3	+ 24 V DC (US)
4	+ 24 V DC (US)
IO-Link Port Class A X01...X08	
1	Захранване на сензора (US) L+
2	цифров вход
3	Захранване на сензора (US) L-
4	C/Q IO-Link
Електрическо свързване - Ethernet	
Конектор: RJ45	
	
EtherNet IP X21, X22	
1	TX +
2	TX -
3	RX +
4	не се използва
5	не се използва
6	RX -
7	не се използва
8	не се използва
IoT X23	
1	TX +
2	TX -
3	RX x
4	не се използва
5	не се използва
6	RX -
7	не се използва
8	не се използва