




AS-интерфейс DeviceNet изход с PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Приложение

Приложение	децентрализиран контролер; Gateway на DeviceNet
------------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	< 500
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	10
Макс. консумация на енергия [VA]	10
Брой на AS-i управляващите модули	2

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	RS232; CAN
--------------------------	------------

CAN

Протокол	DeviceNet
Тип на ползване	Пренос на данни



AS-интерфейс DeviceNet изход с PLC

ControllerE 2Master DN RS232

Забележка за интерфейсите	Group 2 only Slave
---------------------------	--------------------

RS232	
Брой интерфейси R232	1
Скорост на предаване	9600...115200 Baud
Тип конектор	RJ11
Тип на ползване	Програмиране
Забележка за интерфейсите	електрическа изолация

Условия на работа	
Околна температура [°C]	0...60
Температура на съхранение [°C]	-20...70
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	95
Защита	IP 20

AS-i класификация	
AS-i версия	2.1
Профил на AS-i master	M3
AS-i сертификат	61112

Механични данни	
Тегло [g]	549,4
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина
Материал	алуминий; стоманен лист поцинкован

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	функция	4 x Светодиод, червен
		3 x Светодиод, зелен
		3 x Светодиод, жълт
		напълно графичен LCD дисплей

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване	
Връзка	

