




Модул AS-Interface CompactLine

CompactModule 4 SB



Приложение

Приложение	полева инсталация
------------	-------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	2000
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Допълнително захранване [V]	20...30 DC; (AUX)
Макс. консумация на ток осигурена от допълнително захранване [mA]	2000; (AUX)

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	90; (без кондензация)



Модул AS-Interface CompactLine

CompactModule 4 SB

Макс. височина над морското равнище	[m]	2000
Защита	IP 67; (когато се използват плоски кабели E7400x / E7401x)	

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
	EN 50581	
UL одобрение	Захранване	Class 2

Механични данни

Тегло	[g]	272,5
Тип на монтажа	AS-i плосък кабел за директно свързване	
Размери	[mm]	118,2 x 60 x 27
Материал	РА 6.6; Конектор: месинг с никелово покритие; резбови вложки в долната част: месинг с никелово покритие; О-пръстен: FKM; Свързващи контакти: CuSn6 Никелирани и покрити с калай	

Електрическо свързване

Модулна връзка	плосък кабел
----------------	--------------

Акcesoари


Акcesoари (като опция)	втулка от неръждаема стомана, за монтаж при високи механични натоварвания, E70402
------------------------	---

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	AS-i +
2	Външно напрежение -
3	AS-i -
4	Външно напрежение +
5	Защитно заземяване (FE)