




Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2410

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля
имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 242
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4
Входове		
Брой цифрови входове		4
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	200
Входящ ток Висок	[mA]	> 5
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10



Модул AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
---	----

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i профил	S-0.0				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	0			
AS-i ID код	[hex]	0			
AS-i сертификат	06601				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-2	I-3	I-4
	Пин	2+4	2+4	2+4	2+4

Механични данни

Материал	PUR
----------	-----

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m


Конектор: M12; кодиране: A



Модул AS-Interface CompactLine

CompactModule 4DI M12

Връзка



1	Захранване на сензора L+
2+4	Замостен Вход за данни
3	Захранване на сензора L-