




Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2465
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Приложение		
Приложение		полева инсталация
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]		< 242
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове		
Брой цифрови входове		4; (двупосочен)
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване [V]		20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]		200
Входящ ток Висок [mA]		> 5



Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5				
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10				
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да				
Изходи						
Електрическо изпълнение		AS-i				
Брой цифрови изходи		4				
Окръжност		PNP				
Диапазон на напрежение DC	[V]	10...30; (към PELV; чрез кръгъл кабел)				
Макс. работен ток за изход	[mA]	2000				
Устойчив на късо съединение		да				
Електрически разделени		да				
Условия на работа						
Околна температура	[°C]	-25...80				
Защита		IP 67				
Тестове / одобрения						
EMC		EN 50295				
AS-i класификация						
AS-i профил		S-7.0				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7				
AS-i ID код	[hex]	0				
AS-i сертификат		05901				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3	
	двупосочен	I-1 / O-1	I-2 / O-2	I-3 / O-3	I-4 / O-4	
Механични данни						
Материал		PUR				
Дисплеи / работни елементи						
Дисплей	Работа				Светодиод, зелен	
	функция				Светодиод, жълт	
Забележки						
Забележки		Входовете и изходите трябва да са електрически изолирани				
Единица на опаковката		1 брой				




Модул AS-Interface CompactLine

Compactmodul aktiv, 4E/4AT PNP

Електрическо свързване


Кабел: 2 m

Връзка



	Цвета на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен
GN/YE =	зелен/жълт
WH =	бял

; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-