




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67



- 1 панел за етикетиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой входове Pt100: 4
Обхват на измерване [°C]	-200...850
Приложение	
Приложение	полева инсталация
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	80
Защита срещу обръщане на полярността	да
Макс. токово натоварване общо [A]	0,08
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой входове Pt100: 4
Входове	
Брой входове Pt100	4
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да
Брой аналогови входове	свързване на 2- и 4-проводни сензори



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Резолюция на аналогов вход		16 / 0,1 °C	
Обхват на измерване / настройка			
Обхват на измерване		[°C]	-200...850
Условия на работа			
Околна температура		[°C]	0...70
Температура на съхранение		[°C]	-25...85
Защита			IP 67
Тестове / одобрения			
EMC		EN 50295	
		EN 61000-6-4	: 2001
		EN 61000-6-2	: 2001
MTTF		[Години]	140
AS-i класификация			
AS-i адресиране		Конектор за адресиране; Възможност за ИЧ адресиране	
Профил на AS-i master		M3; M4	
AS-i профил		S-7.3.E	
I/O AS-i конфигурация		[hex]	7
AS-i ID код		[hex]	3.E
Механични данни			
Тегло		[g]	205,55
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC долни части	
Материал		PBT	
Усилие на затягане		[Nm]	0,6...0,8
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	Светодиод, жълт Канали AI1...AI4
		Работа	Светодиод, зелен Напрежение AS-i - AS-i
		Грешка	Светодиод, червен
Електрическо свързване			
Модулна връзка		плосък кабел	
Акcesoари			
Акcesoари (като опция)		Модул долна част	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	




AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicL90 4AI(Pt100) M12 IP67

Електрическо свързване

Конектор: M12; кодиране: A



1	S+
2	аналогов вход
3	S-
4	аналогов изход 0V
5	функционално заземяване