


AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2452

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
2 неподвижен инфрачервен адаптер



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Макс. текущото потребление от AS-i [mA]	250
Макс. токово натоварване общо [A]	2
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4; (двупосочен)
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	18...30; (чрез плосък кабел)
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	200
Входящ ток Висок [mA]	6...10
Входният ток Нисък [mA]	0...2



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Нивото на превключване е високо	[V]	> 11
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение		AS-i
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към PELV; чрез плосък кабел; за cULus напрежението трябва да съответства на стойности, посочени в "Ограничено напрежение/ток")
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000; (категория на използване DC-13 (управление на електромагнити): 20 W (IEC 60947-5-1); съгласно cULus: 700 mA)
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i версия		2.1				
AS-i адресиране		Възможност за ИЧ адресиране				
Режим на разширено адресиране		не				
AS-i профил		S-7.0.E				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7				
AS-i ID код	[hex]	0.E				
AS-i сертификат		39301				
Задаване на битовете за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3	
	Вход	1	2	3	4	
	Конектор	I-1	I-2	I-3	I-4	
	Пин	2+4	2+4	2+4	2+4	
	Изход	1	2	3	4	
	Конектор	O-1	O-2	O-3	O-4	
	Пин	4	4	4	4	

Механични данни

Тегло	[g]	191,2
Тип на монтажа		AS-i интерфейс към FC-E долни части
Материал		PBT; уплътнение: FKM; винтове: неръждаема стомана

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	Грешка	Светодиод, червен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Модул долна част
------------------------	------------------



AS-интерфейс ClassicLine модул

ClassicLineVA 4DI 4DO T M12

Забележки

Забележки

Вховете и изходите трябва да са електрически изолирани

Не свързвайте никаква от следните точки към външен потенциал:

I-, I+, I1, I2, I3, I4

Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E:

Конектор: M12; кодиране: A



	Входове
1	Захранване на сензора L+
2+4	Вход за данни вътрешно свързани
3	Захранване на сензора L-