



Артикулят не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2709

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!

No scale drawing available



Електрически показатели

Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 250
Макс. токово натоварване общо	[A]	0,2

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	4; (двупосочен)
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	15...29
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо [V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение	да



AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		4
Окръжност		PNP
Макс. работен ток за изход [mA]		50
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...60
Защита		IP 00
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i профил		S-7.0
I/O AS-i конфигурация [hex]		7
AS-i ID код [hex]		0
Механични данни		
Тип на монтажа	за модул Klöckner-Möller RMQ16: I 8	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	късо съединение	Светодиод, червен
Забележки		
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	

AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI 4DO T PW

Електрическо свързване

Връзка

