
ANT411

RFID главата за четене / запис HF

DTRHF FNRWIDUS03



Приложение			
Приложение		откриване на обекти на транспортната лента	
Одобрение за радио		САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Южна Корея; Сингапур; Украйна	
Отбелязвано одобрение на връзката		Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.	
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	19,2...28,8 DC; (Захранване само чрез обработващ модул DTE10x (съгл. EN 60950-1))	
Консумация на ток	[mA]	< 50	
Клас на защита		III	
Работна честота	[MHz]	13,56	
RFID стандарт		ISO 15693	
Обхват на следене			
Разстояние за запис / четене	[mm]	90	
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	25	
Разстояние до ID tag	[mm]	Отнася се до 20-милиметров монетен етикет; I-CODE SLI	: ≤ 18
		само за статични приложения	
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация		DATA / DTE10x	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-20...60	
Температура на съхранение	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67; IP 69K	
Тестове / одобрения			
Удароустойчивост		EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
		EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации		EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
MTTF	[Години]	613,74	

ANT411

RFID главата за четене / запис HF

DTRHF FNRWIDUS03

Механични данни		
Тегло [g]	83,75	
Корпус	цилиндричен	
Монтаж	неекраниран монтаж	
Размери [mm]	M12 x 1 / L = 70	
Означение на резбата	M12 x 1	
Материал	корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули	Гайка 2 x M12 x 1	
Забележки		
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

