


ANT512



RFID главата за четене / запис LF

DTRLF MCRWIDUS01



- 1 Светодиод жълт
2 Светодиод зелен



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Южна Корея; Сингапур; Малайзия; Обединеното кралство; Нова Зеландия
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / EC (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	0,125

Обхват на следене

Скорост на движение [m/s]	< 0,5
Разстояние за запис / четене [mm]	400
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	400
Разстояние до ID tag [mm]	Прочитане : ≤ 60 (статичен) Записване : ≤ 55 (статичен) референтен маркер : E80360



RFID главата за четене / запис LF

DTRLF MCRWIDUS01

Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K	
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	EN 60068-2-29	40 Земно притегляне 6 ms
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...55 Hz
MTTF	[Години]	536
Механични данни		
Тегло	[g]	185
Корпус	правоъгълен	
Сензорна повърхност	5 избираеми позиции	
Размери	[mm]	40 x 40 x 54
Материал	корпус: PA; метални части: неръждаема стомана	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт
Забележки		
Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A		
2 1 3 4		



RFID главата за четене / запис LF

DTRLF MCRWIDUS01

Връзка

