
AC2714

AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI/4DO T C

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



CE

Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 240
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 4
Входове		
Брой цифрови входове		4
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	18...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	200
Входящ ток Висок	[mA]	> 3,5
Входният ток Нисък	[mA]	< 1,5
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

AC2714

AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI/4DO T C

Изходи			
Електрическо изпълнение		PNP	
Брой цифрови изходи		4	
Окръжност		PNP	
Диапазон на напрежение DC	[V]	10...30; (към PELV)	
Макс. работен ток за изход	[mA]	1000	
Устойчив на късо съединение		да	
Електрически разделени		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...70	
Защита		IP 20	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 50295	
AS-i класификация			
AS-i профил		S-7.0	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7	
AS-i ID код	[hex]	0	
Механични данни			
Тип на монтажа		Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж	
Материал		PA; PVC	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	Светодиод, жълт
		Работа	Светодиод, зелен
		късо съединение	Светодиод, червен
Аксесоари			
Аксесоари (като опция)		Combicon конектор:, E70198	
Забележки			
Забележки		Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
		I-, I+, I1, I2, I3, I4	
		Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката		1 брой	

AC2714


AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DI/4DO T C

Електрическо свързване

COMBICON:

Връзка



A+	AS-i+
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
E+	Захранване на актуатора +24V
E-	Захранване на актуатора 0V
I1...I4	Превключващ вход сензор 1...4
O1...O4	Превключващ изход актуатор 1...4