




Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 40
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови изходи: 4
-----------------------	------------------------

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Брой цифрови изходи	4
Окръжност	PNP
Диапазон на напрежение DC [V]	10...30; (към PELV)
Макс. работен ток за изход [mA]	1000
Устойчив на късо съединение	да
Електрически разделени	да

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 20

Тестове / одобрения


EMC	EN 50295
-----	----------



AS-интерфейс контролен модул

CabinetModule 4DO T C

AS-i класификация		
AS-i профил		S-8.0
I/O AS-i конфигурация	[hex]	8
AS-i ID код	[hex]	0
Механични данни		
Тип на монтажа	Монтаж на DIN релса и панел; Възможен модулен монтаж	
Материал	PA; PVC	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, жълт
	Работа	Светодиод, зелен
	късо съединение	Светодиод, червен
Забележки		
Забележки	Не свързвайте някоя от следните точки към външен потенциал:	
	I-, I+, I1, I2, I3, I4	
	Съединенията са електрически свързани с AS-i кабел.	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Връзка		



A+	AS-i+
A-	AS-i -
E+	Захранване на актуатора +24V
E-	Захранване на актуатора 0V
O1...O4	Превключващ изход актуатор 1...4