


ANT513



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF MCRWIDUS03



- 1 Светодиод жълт
- 2 Светодиод зелен



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Южна Корея; Сингапур; Украйна; Малайзия; Бразилия; Мексико; Нова Зеландия; Виетнам
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / EC (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	24 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56
RFID стандарт	ISO 15693

Обхват на следене

Скорост на движение [m/s]	< 1
Разстояние за запис / четене [mm]	250
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	300



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF MCRWIDUS03

Разстояние до ID tag [mm]	Прочитане	:	≤ 60
	статичен		
	Записване	:	≤ 60
	статичен		
	референтен маркер	:	E80370

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	DATA / DTE10x
--------------------------	---------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-29	40 Земно притегляне 6 ms
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...55 Hz
MTTF [Години]	557	

Механични данни

Тегло [g]	165,55
Корпус	правоъгълен
Сензорна повърхност	5 избираеми позиции
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	40 x 40 x 54
Материал	корпус: PA; метални части: неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12, с възможност за въртене, заключване; кодиране: A





Връзка

