
AC2723

AS-интерфейс модул за клапани

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2731
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	250
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 2
Входове		
Брой цифрови входове		2
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	18...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете	[mA]	100
Входящ ток Висок	[mA]	6...10
Входният ток Нисък	[mA]	0...2
Нивото на превключване е високо	[V]	> 10

AC2723

AS-интерфейс модул за клапани

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да	
Изходи			
Електрическо изпълнение		PNP	
Брой цифрови изходи		2	
Макс. работен ток за изход	[mA]	50	
Устойчив на късо съединение		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...85	
Защита		IP 00	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 50295	
AS-i класификация			
AS-i профил		S-3.0	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3	
AS-i ID код	[hex]	0	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Работа	Светодиод, зелен
		функция	Светодиод, жълт
Забележки			
Забележки		Модулът AS-i има клавиатура, както и два цифрови входа и два цифрови изхода.	
		Захранването на печатните платки и всички периферни устройства се извършва чрез AS-интерфейс.	
		Модулът е разработен специално за употреба в клапани.	
		Два индуктивни датчика откриват отвореното / затвореното положение и един или два електромагнитни клапана се използват за пневматично задействане.	
		Отпечатаните проводници са покрити със защитен лак срещу корозия.	
		Интегрираният контролер гарантира, че соленоидите се изключват в случай на повреда в комуникацията с шината.	
Единица на опаковката		1 брой	

AC2723


AS-интерфейс модул за клапани

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Захранване на сензора +24V
I-	Захранване на сензора 0V
I1/I2	Превключващ вход сензор 1...2
O3/O4	Превключващ изход актуатор 1...2