




AS-Interface PCB модул

Valvehead module 4DI 3DO T



Приложение		
Приложение	Корпус за панелен монтаж	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток	[mA]	< 200
Макс. токово натоварване общо	[A]	0,18; (общ ток за всички входове и изходи, захранени от AS-i: 180 mA)
Интегриран следящ сензор		да
Входове / изходи		
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 4; Брой цифрови изходи: 3	
Входове		
Брой цифрови входове		4
Входна верига на цифрови входове		PNP
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	20...30; (DC)
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Брой цифрови изходи		3
Диапазон на напрежение DC	[V]	18...30; (DC)
Макс. работен ток за изход	[mA]	100; (обърнете внимание на текущото натоварване за всички входове и изходи)
Устойчив на късо съединение		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	



AS-Interface PCB модул

Valvehead module 4DI 3DO T

AS-i класификация						
AS-i версия		2.1				
Режим на разширено адресиране		да				
Профил на AS-i master		M2; M3; M4				
AS-i профил		S-7.A.F				
I/O AS-i конфигурация [hex]		7				
AS-i ID код [hex]		A.F				
Задаване на битовете за данни		Бит за данни	D0	D1	D2	D3
		Вход	I-1	I-2	I-3	I-4
		Изход	O-1	O-2	O-3	-
Механични данни						
Тегло [g]		74,5				
Корпус		залят пластмасов корпус				
Размери [mm]		16 x 88 x 41				
Забележки						
Забележки		Модулът AS-i е решение за печатните платки на потчинения AS-i, което се захранва чрез AS-i мастъра.				
		Функцията изчакване за изключва на изходите, няма комуникация с AS-i.				
Единица на опаковката		1 брой				
Електрическо свързване						
Кабел: 0,1 m						
кафяв	AS-i +					
син	AS-i -					
червен	+					
черен	0 V					
бял	I-4					
жълт	O-3					
бял	I-3					
жълт	O-2					
бял	I-2					
жълт	O-1					
бял	I-1					