




Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	12...27 DC
Консумация на ток	[mA]	11...48
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		CAN
Брой CAN интерфейси		2
CAN		
Скорост на предаване		250 (125...1000) kBaud
Интерфейс		CAN Interface 2.0 A/B ISO 11898
Изключващо съпротивление		да; (вътрешен ; 120 Ohm; не може да бъде деактивиран)
ISOBUS		
Скорост на предаване		250 kBaud
Интерфейс		CAN Interface ISO 11783



ISOBUS вход

ISOBUS Gateway/VT

Изключващо съпротивление	не
--------------------------	----

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-40...80
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	190,1
Тип на монтажа		панел / площ
Размери	[mm]	72 x 104 x 29
Материал		корпус: PA 12 черен

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	статус	1 x Светодиод, зелен / червен
	захранващо напрежение	1 x Светодиод, зелен / червен

Хардуер


Процесор	ARM Cortex M4 32 bit
Програмна памет	1,5 MB Flash
Работна памет	RAM: 320 kB FRAM: 16 kB

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - CAN

Конектор: 1 x M12; кодиране: A




1	n.c.
2	n.c.
3	n.c.
4	CAN_H
5	CAN_L



Електрическо свързване - ISOBUS

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



1	n.c.
2	VBB
3	GND
4	CAN_H
5	CAN_L