



Артикулят не се предлага вече - запис в архива

No scale drawing available



Характеристики на продукта

Корпус	Пластмасов корпус
--------	-------------------

Приложение

Приложение	оценка на серии импулси за недостатъчна скорост с мин. и макс. точка на превключване.
------------	---

Електрически показатели

Номинално напрежение DC [V]	24...28
Консумация на ток [mA]	< 50
Спомагателна енергия за сензори DC [V]	10,5; (≤ 10 mA)

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой релейни изходи: 1
-----------------------	------------------------

Изходи

Брой релейни изходи	1
Контактен товар	8 A (12 V DC) / 4 A (24 V DC)

Обхват на измерване / настройка

Диапазон на настройка [Imp/min]	100...20000
---------------------------------	-------------

Прецизност / отклонения

Повторяемост [% от Sr]	1
------------------------	---

Софтуер / програмиране

Регулиране на точката на превключване	Функция обучение
---------------------------------------	------------------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
-------------------------	----------



Единица за следене на скоростта

D100/ 12/24VDC/TEACH IN

Защита	IP 65	
Защита на терминали	IP 20	
Механични данни		
Корпус	Пластмасов корпус	
Материал	корпус: PC; капак: Polystyrol прозрачен	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, зелен
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Задаване на параметри	2 x Светодиод, червен
	Входен сигнал	1 x Светодиод, жълт
Електрическо свързване		
Връзка		