
DD2001

MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DD2503
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



CE

Характеристики на продукта		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Приложение		
Приложение		система за оценка на импулса с микропроцесор за честота; скорост на въртене; скорост; импулси и машинни цикли
Електрически показатели		
Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинално напрежение DC	[V]	24
Номинален толеранс на напрежението	[%]	10
Номинален толеранс на напрежението 2	[%]	10
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Консумация на енергия	[W]	3
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой аналогови изходи: 1; Брой релейни изходи: 2
Изходи		
Брой релейни изходи		2
Контактен товар		8 A (1250 VA / 250 V AC)
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход	[mA]	4...20

DD2001

MONITOR

MONITOR/FR-1 /230VAC

Макс. натоварване [Ω]	500	
Обхват на измерване / настройка		
Диапазон на настройка Hz [Hz]	0,1...1000	
Диапазон на настройка [Imp/min]	1...60000	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-20...60	
Температура на съхранение [°C]	-25...80	
Макс. относителна влажност на въздуха [%]	75	
Защита	IP 50	
Защита на терминали	IP 20	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61010	: 2001
	EMV 89/336/EWG	
	EN 61000-6-3	: 2007
	EN 61000-6-2	: 2005
Механични данни		
Тегло [g]	0,365	
Корпус	корпус за монтаж на DIN шина	
Материал	пластмаси	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	Светодиод, зелен
		LCD дисплей
Забележки		
Забележки	пренапрежение категория II; степен на замърсяване 2	

Електрическо свързване

двукамерни терминали: 2 x ...2,5 mm²

1	DC Захранващо напрежение (L-)
2	DC Захранващо напрежение (L+)
3	Захранване транзисторни изходи (L+)
4	сигнал от сензора pnp
5	DC Захранване на сензора (L+)
6	DC Захранване на сензора (L-)
7	AC Захранващо напрежение
8	AC Захранващо напрежение
9	не се използва
10	сигнал от сензора npn
11	не се използва
12	не се използва
13	реле 1 често срещани
14	реле 1 нормално отворена
15	реле 1 нормално затворен
16	вход за транзистор 1 pnp
17	Ресет 1 pnp
18	Ресет 2 pnp
19	реле 2 често срещани
20	реле 2 нормално отворена
21	реле 2 нормално затворен
22	аналогов изход (+)
23	аналогов изход (-)
24	вход за транзистор 2 pnp