


Електрически прекъсвач

Fuse/Standard/24VDC/2x4A



- 1 панел за етикетиране
 2 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 2
 3 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 1
 4 терминали за натискане Изходи 1/2



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	съгл. SELV/PELV ; "клас на доставка 2" съгласно UR	
Номинално напрежение DC [V]	24	
Входно напрежение DC [V]	19,2...30	
Клас на защита	III	
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms]	10	
Ток на затворената верига [mA]	8	
Брой канали	2	
Номинален ток [A]	4	
Номинален ток (Fail Safe Element) [A]	4	

Изходи

Капацитивност на товара, общо [mF]	15
------------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...70
Защита	IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

DF1214



Електрически прекъсвач

Fuse/Standard/24VDC/2x4A

Механични данни

Тегло	[g]	69
Размери	[mm]	80 x 12,5 x 98,5


Дисплеи / работни елементи

Дисплей	статус	2 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
Обслужващи елементи	2 x	бутони

Електрическо свързване


терминали за натискане:
контактен лост / лента:

Връзка



диаграми и графики

продукция характеристики



характеристиките на ток-ток