


Електрически прекъсвач

Fuse/Standard/24VDC/2x6A



- 1 панел за етикетиране
 2 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 2
 3 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 1
 4 терминали за натискане Изходи 1/2



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	съгл. SELV/PELV
Номинално напрежение DC [V]	24
Входно напрежение DC [V]	19,2...30
Клас на защита	III
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms]	10
Ток на затворената верига [mA]	8
Брой канали	2
Номинален ток [A]	6
Номинален ток (Fail Safe Element) [A]	6

Изходи

Капацитивност на товара, общо [mF]	20
------------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...70
Защита	IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

DF1216



Електрически прекъсвач

Fuse/Standard/24VDC/2x6A

Механични данни

Тегло	[g]	69,5
Размери	[mm]	80 x 12,5 x 98,5

Дисплеи / работни елементи


Дисплей	статус	2 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
Обслужващи елементи	2 x	бутони

Електрическо свързване

терминали за натискане:


контактен лост / лента:

Връзка



диаграми и графики

продукция характеристики



характеристиките на ток-ток