


Електрически прекъсвач

Fuse/IO-Link/24VDC/8A



- 1 панел за етикетиране
 2 бутон включване / изключване / нулиране Светодиод за статус 1
 3 терминал за натискане Изход 1



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	съгл. SELV/PELV
Номинално напрежение DC [V]	24
Входно напрежение DC [V]	18...30
Клас на защита	III
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 24 V DC) [ms]	10
Ток на затворената верига [mA]	10
Брой канали	1
Номинален ток [A]	8
Номинален ток (Fail Safe Element) [A]	8

Изходи

Капацитивност на товара, общо [mF]	20
------------------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...60
Температура на съхранение [°C]	-40...70
Защита	IP 20; (отпред)
Степен на замърсяване	2

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-3	Излъчване на смущения
	EN 61000-6-2	Устойчивост срещу смущения

Механични данни

Тегло [g]	71,5
-----------	------

DF2208



Електрически прекъсвач

Fuse/IO-Link/24VDC/8A

Размери	[mm]	80 x 12,5 x 98,5
---------	------	------------------


Дисплеи / работни елементи

Дисплей	статус	1 x Светодиод, червен / зелен / оранжев
Обслужващи елементи	1 x	бутони

Електрическо свързване

терминали за натискане:
контактен лост / лента:

Връзка



диаграми и графики

продукция характеристики	характеристиките на ток-ток
--------------------------	------------------------------------