


Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: AC2048

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 панел за етиктиране
- 2 тръбно съединение Ø 8 mm
- 3 винт за ръчно задействане
- 4 тръбно съединение Ø 4 mm спомагателен въздух



Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 165
Допълнително захранване [V]	18...30 DC; (към PELV)
Интегриран следящ сензор	да

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 2; Брой пневматични изходи: 1
-----------------------	---

Входове

Брой цифрови входове	2
Входна верига на цифрови входове	PNP
Сензорно захранване на входовете	AS-i
Захранване [V]	20...30
Макс. общ токов рейтинг на входовете [mA]	100
Входящ ток Висок [mA]	> 3
Входният ток Нисък [mA]	< 1,5



AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2DI 1PO M12

Нивото на превключване е високо	[V]	> 10
Цифрови входове, защитени срещу късо съединение		да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Брой пневматични изходи	1

Условия на работа

Околна температура	[°C]	0...55
Забележка за температурата на околната среда	посредством специално третиране със сгъстен въздух: < 0 °C	
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 50295	
-----	----------	--

AS-i класификация

AS-i профил	S-3.F				
I/O AS-i конфигурация	[hex]	3			
AS-i ID код	[hex]	F			
AS-i сертификат	10501				
Задаване на битовите за данни	Бит за данни	D0	D1	D2	D3
	Конектор	I-1	I-1 / I-2	O-3	-
	Пин	4	2 / 4	-	-

Механични данни

Тип на монтажа	винтов монтаж
Материал	PBT
Пневматична система	1 x 4/2- стоящ клапан
Диапазон на работно налягане [bar]	3...8
Диапазон на работно налягане [MPa]	0,3...0,8
Забележка относно обхвата на работното налягане	вкл. евентуални пикове на налягането
Въздушен поток при 6/5 bar [l/min]	500
Въздушен поток при 6/0 bar [l/min]	700
Допустим сгъстен въздух	филтрирани (5µm); смазани (ISO-VG10) или не смазани
Спомагателен въздух 90 % вакуум [bar]	3...8
Спомагателен въздух 90 % вакуум [MPa]	0,3...0,8
Тръбни фитинги	Legris LF 3000/8

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	Светодиод, зелен
	функция	Светодиод, жълт

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Заглушител:, E75232
------------------------	---------------------



AS-i интерфейс AirBox

AirBox 2Di 1PO M12

Забележки

Забележки	Моля, вижте бележките за сгъстен въздух и EMC / ESD в "Изтегляния"
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

контактни крачета към долната част на модула, FK-E / PG:

Връзка

Конектор: M12