
DL0203

Единица за оценка за наблюдение / контрол на нивото

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC



1 щепселни винтови клеми
2 панел за етикетиране
3 с пот.
4 монтаж на DIN релса

Характеристики на продукта		
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина
Приложение		
Приложение		двустепенно управление на нивата
Електрически показатели		
Толеранс на работното напрежение 2	[%]	> 20
Номинално напрежение AC	[V]	110...240
Номинално напрежение DC	[V]	27
Номинален толеранс на напрежението	[%]	> 20
Номинален толеранс на напрежението 2	[%]	20...10
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Рейтинг на изолацията	[V]	9
Макс.консумация на енергия AC	[W]	6
Макс. консумация на мощност DC	[W]	4
Спомагателна енергия за сензори DC	[V]	18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA)

DL0203

Единица за оценка за наблюдение / контрол на нивото

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC

Входове / изходи			
Брой входове и изходи		Брой цифрови изходи: 1; Брой релейни изходи: 1	
Изходи			
Брой цифрови изходи		1	
Брой релейни изходи		1	
Контактен товар		4 A (240 V AC, 24 V DC); (омично съпротивление)	
Устойчив на късо съединение		да	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...60	
Температура на съхранение	[°C]	-25...70	
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	80; (40 °C: 50 % без кондензация)	
Макс. височина над морското равнище	[m]	2000	
Защита		IP 20	
Защита на терминали		IP 20	
Степен на замърсяване		2; (≤ 240 V AC)	
Тестове / одобрения			
MTTF	[Години]	254	
UL удобрение		Номер за одобрение на UL	N001
Механични данни			
Тегло	[g]	235	
Корпус		корпус за монтаж на DIN шина	
Тип на монтажа		релса; (TH35 EN 60715)	
Материал		пластмаси: PC-GF20	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Захранване	1 x Светодиод, зелен
		Входове	2 x Светодиод, жълт
		Изход	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		конектор: 5 x 4-проводен, с винтова връзка, E40173	

DL0203


Единица за оценка за наблюдение / контрол на нивото

L200/LC-1/110-240VAC 24VDC

Електрическо свързване

пинови заглавки: 4 x ; Разстояние: 5,0 mm

Връзка



01	DC Захранващо напрежение (+)
02	DC Захранващо напрежение (+)
03	DC Захранващо напрежение (-)
04	DC Захранващо напрежение (-)
05	DC Захранване на сензора (+)
06	сигнал от сензора 1 pnp
07	DC Захранване на сензора (-)
08	сигнал от сензора 2 pnp
13	Захранване вход за транзистор (+)
14	вход за транзистор pnp
15	обща отправна точка Външно захранване (-)
16	не се използва
17	реле нормално отворена
18	реле често срещани
19	реле нормално затворен
20	не се използва
21	AC Захранващо напрежение (L)
22	AC Захранващо напрежение (L)
23	AC Захранващо напрежение (N)
24	AC Захранващо напрежение (N)