


DN1020



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Обхват на входното напрежение	[V]	100...240
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		I; (IEC 61140)
Защита срещу пренапрежение		да; (< 40)
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	1,3
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	50
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,5
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	1 (60...70 °C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190

Изходи

Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-10...70
Защита		IP 20


DN1020



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[Години]	411
Механични данни		
Тегло	[g]	310,5
Тип на монтажа		релса; (TH35 (EN 60715))
Размери	[mm]	83 x 45 x 96
Материал		PC
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
пружинни клемни краища: ...2,5 mm ²		
Връзка		



- | | |
|---|--------------|
| 1 | основен |
| 2 | допълнителен |