


DN1022



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A



1 Джъмпер единична или паралелна работа



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	50...60
Обхват на входното напрежение	[V]	100...240
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		IP; (IEC 61140)
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	4,1
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[mV]	50
Ефективност (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[%]	90
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	2 (60...70 °C)
Време за буфериране на мрежата (номинално напрежение 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	40

Изходи


Защита срещу късо съединение	да
------------------------------	----



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4,1A

Защита от претоварване	да	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...70
Защита	IP 20	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[Години]	177
Механични данни		
Тегло	[g]	434
Тип на монтажа	релса; (TH35 (EN 60715))	
Материал	PC	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	функция	Светодиод, зелен
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
пружинни клемни краища: ...2,5 mm²		
Връзка		



- 1 основен
- 2 допълнителен