

DN2114




Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: DN4014

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	< 230
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Обхват на входното напрежение	[V]	85...132 / 184...264
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		I; (IEC 61140)
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	80
Отложено включване	[s]	< 80
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	20
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[%]	0,1
Външна защита на входа		20 A; B (115 V) / 10 A; B (230 V)



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Изходи		
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...60
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	1861,4
Тип на монтажа		релса; (TH35 (EN 60715))
Материал		алуминий
Дисплей / работни елементи		
Дисплей	Изходящо напрежение	Светодиод, зелен
	претоварване	Светодиод, червен
	късо съединение	Светодиод, червен мигане
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: 1.5...6 mm ²		
Връзка		
① 115/230 V AC ② 24 V DC		