

DN2134




Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Спрени изделия

Алтернативни артикули: DN4034

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Електрически показатели

Номинално напрежение AC	[V]	400...500
Номинална честота AC	[Hz]	47...63
Входно напрежение DC	[V]	450...820
Обхват на входното напрежение	[V]	340...576
Изходно напрежение DC	[V]	24...28
Клас на защита		I; (IEC 61140)
Макс. време за закъснение при включване	[ms]	80
Отложено включване	[s]	< 80
Изходящо напрежение	[V]	с възможност за регулиране
Толерантност на изходното напрежение	[%]	2
Макс. изходен ток при мин.изходното напрежение	[A]	20
Брой изходни вериги		1
Макс.остатъчна пулсация	[%]	0,1
Понижаване на номиналните стойности	[W/K]	12 (60...70 °C)



Импулсно захранване 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Изходи		
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...70
Защита		IP 20
Тестове / одобрения		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[Години]	58
Механични данни		
Тегло	[g]	1810,6
Тип на монтажа		релса; (TH35 (EN 60715))
Материал		алуминий
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Изходящо напрежение	Светодиод, зелен
	претоварване	Светодиод, червен
	късо съединение	Светодиод, червен мигане
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
терминали: 1.5...6 mm ²		
Връзка		
① 3 x 400...500 V AC ② 24 V DC		