




IO-Link памет за данни

DSU___KQRWIOUS03



1 Светодиод



Приложение

Приложение съхранение на данни чрез IO-Link

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	18...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	III
Обем на паметта [bit]	1042432
Тип памет	FRAM
Макс. цикли на четене	неограничен
Макс. записващи цикъла	неограничен

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link				
Тип трансфер	COM3 (230,4 kBaud)				
IO-Link ревизия	1.1				
SDCI стандарт	IEC 61131-9				
Профили	Smart Sensor: Device Identification				
SIO режим	не				
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1423</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	1423
Тип на работата	Устройство				
default	1423				

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN IEC 61000-6-2
	EN IEC 61000-6-4



IO-Link памет за данни

DSU____KQRWIOUS03

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959

Механични данни

Тегло	[g]	59,8
Корпус		правоъгълен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	20 x 7 x 48
Материал		PBT; TPU; неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	Достъп до паметта	1 x Светодиод, жълт

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR; 3 x 0,14 mm²

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

