


DP2122



Монитор за скорост IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed



- 1 натискащ пръстен
- 2 LED диоди
- 3 Дисплей



Характеристики на продукта	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Интерфейс за комуникация	IO-Link
DP2122_FREQ / CMPT = 1	
Обхват на измерване [Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2	
Обхват на измерване [U/min]	1...120000
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	18...30 DC; (съгл. SELV/PELV)
Номинално напрежение DC [V]	24
Консумация на ток [mA]	< 380
Макс. токово натоварване общо [A]	0,2
Входове / изходи	
Брой входове и изходи	Брой цифрови входове: 1; Брой цифрови изходи: 2
Входове	
Брой цифрови входове	1; (IEC61131-2)
Ограничение за входящия ток [mA]	200



Монитор за скорост IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP/NPN	
Брой цифрови изходи	2	
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)	
Устойчив на късо съединение	да	
Обхват на измерване / настройка		
DP2122_FREQ / CMPT = 1		
Обхват на измерване	[Hz]	0,1...2000
DP2122_REVL / CMPT = 2		
Обхват на измерване	[U/min]	1...120000
Прецизност / отклонения		
Хистерезис	[%]	0,5...100
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация	IO-Link	
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия	1.1	
SDCI стандарт	IEC 61131-9	
Профили	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel	
SIO режим	да	
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Данни за процеса, двоични	1	
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	4,3
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	FREQ / CMPT = 1	1167
	REVL / CMPT = 2	1294
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...60
Забележка за температурата на околната среда	2000 m: -25...60 °C	
	3000 m: -25...53 °C	
	4000 m: -25...51 °C	
Температура на съхранение	[°C]	-25...60
Макс. относителна влажност на въздуха	[%]	90; (линейно намалява до 50% (40 ° C) без кондензация)
Макс. височина над морското равнище	[m]	4000
Защита	IP 67	
Степен на замърсяване	2	
Тестове / одобрения		
MTTF	[Години]	317
Механични данни		
Тегло	[g]	83,8



Монитор за скорост IO-Link - 0 ... 2000 Hz

Monitoring Display-Speed

Тегло (без аксесоари и опаковки)	[g]	35
Размери	[mm]	63 x 30 x 24
Материал		корпус: PA

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен 7-сегментен LED дисплей, зелен / червен конфигурируеми
Обслужващи елементи	2	натискащ пръстен


Аксесоари

Аксесоари (като опция)	монтаж се клип
------------------------	----------------

Забележки

Забележки	За повече информация, моля прочетете инструкциите за работа.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - Конектор



1: L+	
2:	Enable Вход
3: L-	
4:	цифров вход 1
5:	не се използва

Електрическо свързване - щекер



1: L+	захранващо напрежение
2: OUT2	цифров изход 2
3: L-	захранващо напрежение
4: OUT1	IO-Link C/Q