DTM428

RFID главата за четене / запис с CAN

DTMHF GBRWCODC03



Приложение			
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур		
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.		
Електрически показатели			
Работно напрежение [V]	9...32 DC		
Консумация на ток [mA]	< 50 (24 V) / < 80 (12 V)		
Клас на защита	III		
Работна честота [MHz]	13,56		
RFID стандарт	ISO 15693		
Обхват на следене			
Разстояние до ID tag [mm]			≤ 15
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация	CAN		
CAN			
Протокол	CANopen		
Условия на работа			
Околна температура [°C]	-40...85		
Температура на съхранение [°C]	-40...85		
Защита	IP 67; IP 69K		
Тестове / одобрения			
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се	
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря	
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	10 Земно притегляне 10...2000 Hz	
MTTF [Години]	506		

DTM428

RFID главата за четене / запис с CAN

DTMHF GBRWCODC03

Механични данни		
Тегло	[g]	120,5
Корпус		с резба
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 58
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: неръждаема стомана (1.4301 / 304); Защитно покритие: PPS; кабелен щепсел: PUR
Усилие на затягане	[Nm]	< 25

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Preoperational Mode	1 x Светодиод, зелен светлини
	Operational Mode	1 x Светодиод, зелен мигане
	Грешка	1 x Светодиод, червен мигане
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт светлини

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 0,8 m



1	CAN_H
2	CAN_L
3	GND
4	U+