




RFID главата за четене / запис HF

DTCHF HLRWCOUS03



- 1 Светодиод работно състояние
 2 LED дисплей
 3 Монтажна резба: M4 макс. дълбочина на вмъкване: 15 mm



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Тайван; Индия; Китай; Израел
Отбелязано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	9...32 DC
Консумация на ток [mA]	< 150; (24 V)
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56

Обхват на следене

Разстояние за запис / четене [mm]	900
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	1200
Разстояние до ID tag [mm]	отнесено към ID tag E80384 : < 190

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	CAN
Протокол	CANopen

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67


Тестове / одобрения

Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / подутина
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / единичен шок
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне 10...150 Hz



RFID главата за четене / запис HF

DTCHF HLRWCOUS03

Механични данни		
Тегло	[g]	458,5
Размери	[mm]	120 x 50 x 113
Материал	PBT; PC; неръждаема стомана	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен / червен CANopen интерфейс
		1 x LED дисплей, жълт tag комуникация
Забележки		
Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)	
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		
		
1	не се използва	
2	U+	
3	GND	
4	CAN_H	
5	CAN_L	