


Компактно RFID устройство

DTRUHFE HLRWITUS04



- 1 Светодиод работно състояние
 2 LED дисплей интерфейс на Fieldbus
 3 Монтажна резба M4 макс. дълбочина на вмъкване 15mm



Приложение

Одобрение за радио

ЕС / ЧЕРВЕН; Индия

Отбелязвано одобрение на връзката

Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	500
Консумация на енергия [W]	8,6
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	865...868 (ETSI)
RFID стандарт	EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия ERP	120; (максимум: 200 mW)

Изходи

Макс. работен ток за изход [mA]	100; (max.)
---------------------------------	-------------

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	Ethernet
--------------------------	----------

Ethernet - Internet of Things

Стандарт за предаване	10Base-T; 100Base-TX
Скорост на предаване	10 MBit/s; 100 MBit/s
Протокол	MQTT JSON
Фабричните настройки	IP адрес: 192.168.0.79 маска на подмрежата: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.0.100
Тип на ползване	Пренос на данни; Задаване на параметри

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...55
-------------------------	----------



Компактно RFID устройство

DTRUNFE HLRWITUS04

Забележка за температурата на околната среда	с монтажна планка и охлаждащ елемент: -20...60 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	IEC 60028-2-27	40 Земно притегляне (6 ms) / подутина 50 Земно притегляне (11 ms) / единичен шок
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне (10...150 Hz)

Механични данни

Тегло [g]	734,2
Размери [mm]	113 x 118,6 x 50
Материал	корпус: алуминий; PBT / PC; неръждаема стомана

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Захранване	1 x Светодиод, зелен
	LED дисплей	4 x Светодиод, жълт брой тагове в полето
	статус	2 x Светодиод, зелен / червен интерфейс на Fieldbus
	статус	2 x Светодиод, зелен/жълт Ethernet

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: 2 x M12; кодиране: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Електрическо свързване - Захранване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



DTE805



Компактно RFID устройство

DTRUHFE HLRWITUS04

PWR	
1	L+
2	цифров вход / изход 2
3	L-
4	цифров вход / изход 1
5	не се използва