


AC336A



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични
четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	4
Размери [mm]	55 x 60 x 35

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	160
Клас на защита	III


Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
-------------------------	------



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	4
Оперативно разстояние за целта	[mm]	74
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-10...50
Защита	IP 5x; (когато се използва извън опасната зона: IP 67)	
Тестове / одобрения		
ATEX маркировка	 II 3D Ex tc IIIB T85°Dc IP5X X	
Забележка относно ATEX маркировката	само съвместно с удароустойчив корпус	
EMC	EN 50295	
MTTF	[Години]	404
AS-i класификация		
AS-i версия	2.1	
Режим на разширено адресиране	да	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	A.E
Механични данни		
Тегло	[g]	779,5
Размери	[mm]	55 x 60 x 35
Материал	корпус: PBT оранжев; капак: PC черен; противоударен корпус: неръждаема стомана	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	противоударен корпус	
	Монтажна планка: 1	
	винтове на конекторната глава: 2 x M5 x 35	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - Конектор		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана		
		
Връзка		



AS-i интерфейс двоен сензор за пневматични четвърт задвижващи механизми

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T 3D

Ausgänge

3	Външно напрежение
4	Превключващ изход +
1, 2, 5	nicht belegt

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: неръждаема стомана



Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -