


DTE902



Компактно RFID устройство

DTRUHFA HLRWEIUS04



Приложение		
Одобрение за радио		САЩ; Канада; Мексико
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]		500
Консумация на енергия [W]		8,6
Клас на защита		III
Работна честота [MHz]		902...928
RFID стандарт		EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63
Трансмисионна енергия EIRP [mW]		200; (максимум: 250 mW)
Изходи		
Макс. работен ток за изход [mA]		100; (max.)
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		Ethernet
Ethernet - EtherNet/IP		
Протокол		EtherNet/IP
Тип на ползване		Пренос на данни
Ethernet - TCP/IP		
Протокол		TCP/IP
Фабричните настройки		IP адрес: 192.168.0.79 маска на подмрежата: 255.255.255.0 gateway IP address: 192.168.0.100
Тип на ползване		Задаване на параметри; Пренос на данни
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-20...55



Компактно RFID устройство

DTRUHFA HLRWEIUS04

Забележка за температурата на околната среда	с монтажна планка и охлаждащ елемент: -20...60 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...80
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

Удароустойчивост	IEC 60028-2-27	40 Земно притегляне (6 ms) / подутина 50 Земно притегляне (11 ms) / единичен шок
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне (10...150 Hz)

Механични данни

Тегло [g]	693,3
Размери [mm]	113 x 118,6 x 50
Материал	корпус: алуминий; PBT / PC; неръждаема стомана

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Захранване	1 x Светодиод, зелен
	LED дисплей	4 x Светодиод, жълт сила на сигнала ID tag
	статус	2 x Светодиод, зелен / червен интерфейс на Fieldbus
	статус	2 x Светодиод, зелен/жълт Ethernet

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Ethernet

Конектор: 2 x M12; кодиране: D




ETH1 / ETH2

1	TD+
2	RD+
3	TD-
4	RD-

Електрическо свързване - Захранване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



DTE902



Компактно RFID устройство

DTRUHFA HLRWEIUS04

PWR	
1	L+
2	цифров вход / изход 2
3	L-
4	цифров вход / изход 1
5	не се използва