


RFID главата за четене / запис HF

DTRHF GNRWIOUS03



Приложение

Приложение	откриване на обекти на транспортната лента
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Япония; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; Южна Африка
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	< 50
Клас на защита	III
Работна честота [MHz]	13,56
RFID стандарт	ISO 15693

Обхват на следене

Разстояние за запис / четене [mm]	180
Отдалечено записване / страна на четящата глава [mm]	90
Разстояние до ID tag [mm]	се отнася до 30-милиметров : монетен етикет; I-CODE SLI ≤ 40

Интерфейси

Интерфейс за комуникация	IO-Link				
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Link ревизия	1.1				
SDCI стандарт	IEC 61131-9				
Профили	Smart Sensor: Device Identification				
SIO режим	не				
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A				
Поддържаните устройства	<table> <tr> <th>Тип на работата</th><th>Устройство</th></tr> <tr> <td>default</td><td>967</td></tr> </table>	Тип на работата	Устройство	default	967
Тип на работата	Устройство				
default	967				



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF GNRWIOUS03

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита		IP 67; IP 69K
Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
UL одобрение	Ta	-20...60 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E205959
Механични данни		
Тегло	[g]	120,5
Корпус		цилиндричен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	M18 x 1 / L = 50
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		корпус: неръждаема стомана; Защитно покритие: PPS; LED прозорец: PEI
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		Гайка 2 x M18 x 1
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		

Връзка

