




RFID главата за четене / запис HF

DTRHF IBRWIOUS03



Приложение			
Приложение	откриване на обекти на транспортната лента		
Одобрение за радио	САЩ; Канада; ЕС / ЧЕРВЕН; Австралия; Китай; Сингапур; Япония; Тайван; Индия		
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.		
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	19,2...28,8 DC	
Консумация на ток	[mA]	< 50	
Клас на защита		III	
Работна честота	[MHz]	13,56	
RFID стандарт		ISO 15693	
Обхват на следене			
Разстояние до ID tag	[mm]	се отнася до 30-милиметров : монетен етикет; I-CODE SLI	≤ 30
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация	IO-Link		
Тип трансфер	COM2 (38,4 kBaud)		
IO-Link ревизия	1.1		
Профили	Smart Sensor: Device Identification		
SIO режим	не		
Тип на порта на необходимия управляващ модул	A		
Поддържаните устройства	Тип на работата		Устройство
	default		967
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-20...60	
Температура на съхранение	[°C]	-25...80	
Защита	IP 67; IP 69K		



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF IBRWIOUS03

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / повтарящ се
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / не се повтаря
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	20 Земно притегляне 10...2000 Hz
Електрическа защита	EN 61010-2-201 : 2013 +AC:2013	

Механични данни	
Тегло [g]	197,5
Корпус	цилиндричен
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	корпус: неръждаема стомана (1.4301 / 304); Защитно покритие: PPS


Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари	
Доставени артикули	Гайка 2 x M30 x 1,5

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

