




RFID главата за четене / запис HF

DTRHF HLRWIOUS03



Приложение			
Приложение	откриване на обекти на транспортната лента		
Одобрение за радио	ЕС / ЧЕРВЕН; Япония; Австралия; Китай; Тайван; Индия; Сингапур; САЩ; Канада		
Отбелязвано одобрение на връзката	Списъкът на страните, прилагащи Европейската директива за радиооборудването 2014/53 / ЕС (RED), може да бъде намерен в „Изтегляния“.		
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	19,2...28,8 DC	
Консумация на ток	[mA]	< 150	
Клас на защита		III	
Работна честота	[MHz]	13,56	
RFID стандарт		ISO 15693	
Обхват на следене			
Разстояние за запис / четене	[mm]	400	
Отдалечено записване / страна на четящата глава	[mm]	600	
Разстояние до ID tag	[mm]	отнесено към ID tag E80384	: < 190
		удобрение от ISO с карта E80407	: < 230
Интерфейси			
Интерфейс за комуникация		IO-Link	
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)	
IO-Link ревизия		1.1	
SDCI стандарт		IEC 61131-9	
Профили		Smart Sensor: Device Identification	
SIO режим		не	



RFID главата за четене / запис HF

DTRHF HLRWIOUS03

Тип на порта на необходимия управляващ модул	A	
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	967

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения		
Удароустойчивост	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms / подутина
	EN 60068-2-27	50 Земно притегляне 11 ms / единичен шок
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6	2 Земно притегляне 10...150 Hz


Механични данни		
Тегло	[g]	456
Размери	[mm]	120 x 50 x 113
Материал		PBT; PC; неръждаема стомана

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Работа	1 x Светодиод, зелен
	tag комуникация	4 x LED дисплей, жълт сила на сигнала ID tag

Забележки		
Забележки	За разстоянията до другите ID tag, вижте съответната спецификация (E803xx)	
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

