




Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm



Характеристики на продукта

Размери [mm] 48 x 112 x 116

Приложение

Приложение универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	50...60
Работно напрежение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	100

Входове / изходи

Брой входове и изходи Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4; Брой аналогови изходи: 1

Входове

Брой цифрови входове 2

Изходи

Брой цифрови изходи	4
Брой аналогови изходи	1
Аналогов токов изход	[mA] 4...20
Макс. натоварване	[Ω] 270
Аналогов напреженов изход	[V] -10...10
Защита от претоварване	да

Условия на работа

Околна температура	[°C] -20...60
Температура на съхранение	[°C] -25...70
Защита	IP 65
Защита на терминали	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4




Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Механични данни		
Тегло	[g]	352
Тип на монтажа		прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери	[mm]	48 x 112 x 116
Материал		Noryl UL94-V-0

Дисплей / работни елементи		
Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран

Електрическо свързване		
винтови клеми:		
Връзка		



NC: не се използва