

DX2032

Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC





прекъсване на панела 91 x 43 mm

Характеристики на продукта		
Размери	[mm]	48 x 112 x 116
Приложение		
Приложение		универсално оценяване и показване на всички физически величини, които могат да се изведат от редици импулси
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	100
Входове / изходи		
Брой входове и изходи		Брой цифрови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4; Брой аналогови изходи: 1
Входове		
Брой цифрови входове		2
Изходи		
Брой цифрови изходи		4
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход	[mA]	0...20
Макс. натоварване	[Ω]	270
Аналогов напреженов изход	[V]	-10...10
Прецизен аналогов изход	[%]	0,1
Защита от претоварване		да
Резолюция на аналоговия изход		16 bit
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-20...60
Температура на съхранение	[°C]	-25...70
Защита		IP 65
Защита на терминали		IP 20

DX2032

Многофункционален дисплей за наблюдение на оборотите, скоростта и времето

DISPLAY/FX460/ANALOG/DC

Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	


Механични данни		
Тегло [g]	302,5	
Тип на монтажа	прекъсване на панела: 91 x 43 mm	
Размери [mm]	48 x 112 x 116	
Материал	Noryl UL94-V-0	

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка



NC: не се използва