




Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC



прекъсване на панела 91 x 43 mm



Характеристики на продукта

Размери	[mm]	48 x 112 x 116
---------	------	----------------

Приложение

Приложение	показване и наблюдение на аналогови сигнали; например сензори за налягане, температурни датчици или сензори за потока
------------	---

Електрически показатели

Честота AC	[Hz]	50...60
Работно напрежение	[V]	115...230 AC / 18...30 DC
Консумация на ток	[mA]	100
Консумация на енергия	[W]	3

Входове / изходи

Брой входове и изходи	Брой аналогови входове: 2; Брой цифрови изходи: 4; Брой аналогови изходи: 1
-----------------------	---

Входове

Брой аналогови входове		2; (Spannungs- oder Stromeingang)
Аналогов вход (ток)	[mA]	0...20
Аналогов вход (напрежение)	[V]	-10...10
Резолюция на аналогов вход		16 bit
Прецизен аналогов вход	[%]	0,1

Изходи

Брой цифрови изходи		4
Макс. работен ток за изход	[mA]	200
Брой аналогови изходи		1
Аналогов токов изход	[mA]	0...20
Макс. натоварване	[Ω]	270
Аналогов напреженов изход	[V]	-10...10
Прецизен аналогов изход	[%]	0,1
Защита от претоварване		да



Многофункционален дисплей за наблюдение на аналогови стандартни сигнали

DISPLAY/AX460/ANALOG/AC/DC

Резолюция на аналоговия изход	16 bit
-------------------------------	--------

Условия на работа

Околна температура [°C]	-20...60
Температура на съхранение [°C]	-25...70
Защита	IP 65
Защита на терминали	IP 20

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
	EN 61000-6-4	

Механични данни

Тегло [g]	350,5
Тип на монтажа	прекъсване на панела: 91 x 43 mm
Размери [mm]	48 x 112 x 116
Материал	Noryl UL94-V-0

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	цветен дисплей	напълно графичен LCD дисплей, Сензорен екран
---------	----------------	--

Електрическо свързване

винтови клеми:

Връзка

